


POLY-BOND (PB): GEWEBTE BÜRSTENDICHTUNGEN



	4,8	6,7	6,9
H	5,3	7,5	7,7
I	3,2	3,2	3,2
J	1,3	1,3	1,3

Empfohlener Mindestabstand: +0,5 mm der gewählten Fußbreite

Mit Silikon behandeltes und flexibles Multi-Filament-Bürstengarn, das mit einer verstärkten Rückseite verflochten ist und sich für alle gebräuchlichen Anwendungen eignet, bei denen günstige Dichtungen gefragt sind. Wahlweise erhältlich mit selbstklebender Rückseite.

Empfohlene Kompression:


- Bürstenhöhe von 3,0 bis 5,0 mm: 5 % bis 10 %
- Bürstenhöhe von 5,5 bis 6,5 mm: 10 % bis 20 %
- Bürstenhöhe ab 7,0 mm und höher: 15 % bis 25 %.

TECHNISCHE DATEN

STANDARDLÖSUNGEN

A Fußbreite*	B Fußstärke	C Bürstenbreite	D Bürstenhöhe	E Bürstendichte (P)
4,8 + 0,10/- 0,15 mm 6,7 + 0,10/- 0,20 mm 6,9 + 0,10/- 0,20 mm	0,8 ± 0,15 mm	2,4 ± 0,3 mm	3,0 ≤ D ≤ 6,5 mm (+0,25/-0,15 mm) mit Abständen von 0,50 mm 6,5 < D ≤ 10,0 mm (+4 %/-2,5 %) mit Abständen von 0,50 mm 10,0 < D ≤ 15,0 mm (+4 %/-2,5 %) mit Abständen von 1,0 mm	4P

Verfügbare Farben für das Multi-Filament-Bürstengarn (≈ RAL)



*Wahlweise mit Heißkleber (HM) • Hinweis: Gesamthöhe erhöht sich um bis zu 0,5 mm bei Heißklebereinsatz